



Beigeradius min. dauernd 80mm
 Biegeradius min. einmalig 50mm
 Schleppkettenradius min. 96mm

max. Kabellänge (L): siehe Techn. Daten des Gerätetyps

			IDnumber:
			Release number: N2120
	Original drawing	VBK Hybrid-Stecker Bu / freies Ende 1,5	
	Scale	Format	Tolerierung nach DIN ISO 8015 Tolerances as per DIN ISO 8015
Dimensions in mm	1:1	A3	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mH $\pm 0,2$ General tolerances ISO 2768-mH $\pm 0,2$
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)			
HEIDENHAIN DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany			Version Revision Sheet
			D 1064165 - 00- A - 01 Document number