



- (R)** = Referenzmarken-Lage
Reference mark position
- (H1)** = Klemmbereich
Tightening zone
- (H2)** = M2,5/6 tief für Messeinsatz
M2,5/6 deep for measuring contact
- (H3)** = Kappe mit Gummiummantelung
Cap with rubber coating
- (H4)** = Luftanschluss (für 2mm-Schlauch)
Compressed air input (for .08" tubing)

MT 25P mit 11µAss	Rundstecker	Zugfeder	353077
MT 25P mit 11µAss	Sub-D-Stecker	Schenkelfeder	232715-04
MT 25P mit 11µAss	Rundstecker	Schenkelfeder	232715-03

			IDnumber:
			Change No. C083845-05
			Phase: Serie
			Tolerierung nach DIN ISO 8015 Tolerances as per DIN ISO 8015
Dimensions in mm: 1:1, A3			Allgemeintoleranzen ISO 2768-mH ±0,2mm General tolerances ISO 2768-mH ±0,2mm

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)