

Achtung:

Dieses Gerät ist ein Nichtseriengerät und erfordert besondere Sorgfaltspflicht in bezug auf Test und Einsatz.

Beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Abs. 5).

Please note:


This device is a nonseries unit and requires special care in testing and application. Read carefully our General Conditions of Sale (paragraph 5).

Achtung:

Vakuum-Kabel nicht dehnen

Please note:

Do not stretch vacuum cable



Messgeräte zum Einsatz im Vakuum (Prototyp) Encoders for Vacuum Environments (Prototype)

Beiblatt Supplement page

7/2002

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49/8669/31-0

FAX +49/8669/5061

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49/8669/1000

Measuring systems ☎ +49/8669/31-3104

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49/8669/31-3101

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49/8669/31-3103

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49/8669/31-3102

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49/711952803-0

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de



www.heidenhain.de


V = Hochvakuum bis 10^{-7} mbar
high vacuum to 10^{-7} mbar



Ausheiz-Temperatur 100 °C max.
Bake-out temperature 212°F max.

U/UHV = Ultrahochvakuum bis 10^{-11} mbar
ultra high vacuum to 10^{-11} mbar


Ausheiz-Temperatur 130 °C max.
Bake-out temperature 266°F max.



	Id.-Nr. 	Id.-Nr. 
LIF 181 V	370 911-xx 370 913-xx	367 108-xx 370 929-xx
LIP 401 V	360 463-xx	370 669-xx
LIP 481 V	369 547-xx	355 702-xx
LIP 581 V	369 544-xx	370 664-xx





	Id.-Nr. 	Id.-Nr. 
LIP 481 U	360 819-xx 370 705-xx	370 631-xx 366 368-xx
LIP 481 V	369 546-xx 355 700-xx	361 390-xx 370 668-xx
LIF 181 V	370 915-xx 370 912-xx	370 932-xx 367 109-xx
LIDA 982 U	350 708-xx	364 420-xx
ERA 882 U	360 820-xx	364 420-xx

RON 905 UHV
 Id.-Nr. 298 550-01



	Id.-Nr. 	Id.-Nr. 
LIP 481 V	369 545-xx	370 611-xx



	2	3	4	5	6	7	10	11	12	1/8/9/ 13/14/15
	weiß white	rot red	blau blue	braun/grün brown/green	grün green	gelb yellow	grau gray	braun brown	orange orange	/