



Beigeradius min. dauernd 100mm
 Biegeradius min. einmalig 40mm
 Schleppkettenradius min. 100mm

max. Kabellänge (L): siehe Techn. Daten des Gerätetyps

			IDnumber:
			Release number: N3439
	Original drawing	Scale	Format
		1:1	A3
Dimensions in mm	Anschlussmaße		
			Tolerierung nach DIN ISO 8015 Tolerances as per DIN ISO 8015
			Allgemeintoleranzen ISO 2768-mH ±6mm: + 0.2 General tolerances ISO 2768-mH ±6mm: + 0.2
HEIDENHAIN DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany			Version Revision Sheet D 645858 - 00 - A - 08 Document number
			1 of 1