



- Ⓛ Ⓜ Ⓝ = Montagemöglichkeiten Mounting options
- F = Maschinenführung Machine guideway
- * = max. Änderung bei Betrieb Max. change during operation
- P = Messpunkte zum Ausrichten Gauging points for alignment
- Ⓢ = Beginn der Messlänge ML Beginning of measuring length ML
- Ⓣ = Träger-Länge Carrier length

Original drawing		LIC 4017		Drummer:
Scale	Format	[Dokumententart]		Release number: R6247
Dimensions in mm	1:1	A1		Tolerierung nach DIN ISO 8015 Tolerances as per DIN ISO 8015
Maße ohne Toleranz Dimensions without tolerance ± 0,2				Version Revision Sheet
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany				D 672946 - 01 - A - 01 1 of 1