



- (I) (II) = Montage-Möglichkeiten Mounting possibilities
- F = Maschinenführung Machine guideway
- P = Messpunkte zum Ausrichten Gauging points for alignment
- (K) = Kundenseitige Anschlussmaße Required mating dimension
- (R) = Referenzmarkenlage Reference mark position
- (S) = Beginn der Messlänge ML Beginning of measuring length ML

312 053 A2 Schutzvermerk DIN 34 beachten

Freigabe-Nr.: C40549-0		Text: -		Identnummer	
Maße ohne Toleranzangabe ±0.2		LS 1679 Anschlussmaße		DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH D-83292 Traunreut Tel. (08669) 31-0	
Tolerierung nach DIN ISO 8015	Original	Erstellt	Verantwortlich	Freigegeben	Version Revision Blatt Seite
	Masstab: 1:1 Format: A2	Name: Senger Datum: 12.02.2016	PeterLech	15.02.2016	D607673 -01 - B-01 1 von 1
Dokumentnummer					