



- | | | | | |
|----|----|-----|--|---|
| I | II | III | = Montagemöglichkeiten | Mounting options |
| F | | | = Maschinenführung | Machine guideway |
| K | | | = Kundenseitige Anschlussmaße | Required mating dimensions |
| B | | | = Kabelanschluss beidseitig verwendbar | Cable connection usable at either end |
| C | | | = Spannschraube Maßband | Tensioning screw measuring tape |
| D | | | = Druckluftanschluss | Compressed air inlet |
| E | | | = Anschlag | stopper |
| G | | | = Klemmschraube Maßband | clamping screw measuring tape |
| S | | | = Beginn der Messlänge ML
(=100mm absolut) | Beginning of measuring length ML
(=100mm absolute) |
| W | | | = Anlageflächen | Mating surfaces |
| → | | | = Bewegungsrichtung der
Abtasteinheit für Ausgangssignal
gemäß Schnittstellen-Beschreibung | Direction of scanning unit motion for
output signals in accordance with interface
discription |
| ML | | | = Messlänge | Measuring length |

Original drawing		Scale		Format		ID number:	
1:1		A1		A1		C020680-50	
Dimensions in mm						Change No.	
						C020680-50	
						Phase:	
						Serie	
						Tolerierung nach DIN ISO 8015	
						Tolerances as per DIN ISO 8015	
						Allgemeintol. ISO 2768-mH 36mm:±0.2	
						General tol. ISO 2768-mH 36mm:±0.2	
						Version Revision Sheet Page	
						1 1 1 1	
						HEIDENHAIN	
						DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH	
						83301 Traunreut, Germany	
						D1191439-00-A-01	
						Document number	