




- A** = Lagerung Kundenwelle
Bearings for customer shaft
- K** = Kundenseitige Anschlussmaße
Required mating dimensions
- M** = Messpunkt Arbeitstemperatur
Operating temperature measuring point
- H1** = Klemmschraube für Kupplungsring - SW 2
Anzugsmoment 1,25 -0,2 Nm
Locking screw for coupling ring - SW2
torque 1,25 -0,2 Nm
- H2** = ERN Stiftleiste 12-pol.
ERN mit Z1-Spur Stiftleiste 14-pol.
ERN mit Block-Kommutierung Stiftleiste 16-pol.
ECN/EQN Stiftleiste 12-pol.
ECN/EQN Stiftleiste 12-pol. + 4-pol.
ERN 12-pin connector
ERN with Z1-track 14-pin connector
ERN with block-commutating 16-pin connector
ECN/EQN 12-pin connector
ECN/EQN 12-pin + 4-pin connector
- H3** = Mögl. Einbaulage Flachbandkabel
je nach Ausführung
Possible placement of the ribbon cable
depending on the version
- H4** = Gußdeckel
Die-cast cover
- H5** = ERN Referenzmarkenlage Welle - Kappe
ERN reference mark position shaft - housing
- H6** = selbstsichernde Schraube M5 x 16 DIN 6912
SW 4 - Anzugsmoment 5 +0,5 Nm
Self locking screw M5 x 16 DIN 6912
SW 4 - torque 5 +0,5 Nm
- H7** = Verschlusschraube SW 3 und 4
Anzugsmoment 5 +0,5 Nm
Locking screw SW 3 and 4
torque 5 +0,5 Nm
- H8** = Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer
Ausdehnung, keine dynamische Bewegung
Compensation of mounting tolerances and
thermal expansion, no dynamic motion

67B	06	R
WELLA1	KUPPA1	RIANA1
		ID number:
		Change No. C074567-25
		Phase: Serie
		Tolerierung nach DIN ISO 8015
		Tolerances as per DIN ISO 8015
		Allgemeintol. ISO 2768-mH ±6mm:±0,2
		General tol. ISO 2768-mH ±6mm:±0,2
		The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)
		Version Revision Sheet Page
		1 of 1
		Document number