



- | | | | | |
|----|----|-----|---|---|
| I | II | III | = Montagemöglichkeiten | Mounting options |
| F | | | = Maschinenführung | Machine guideway |
| K | | | = Kundenseitige Anschlussmaße | Required mating dimensions |
| B | | | = Kabelanschluss beidseitig verwendbar | Cable connection usable at either end |
| T | | | = Spannschraube Maßband | Tensioning screw measuring tape |
| D | | | = Druckluftanschluss mit integrierter Drossel, beidseitig verwendbar | Compressed-air inlet with integrated throttle, usable at either end |
| R | | | = Referenzmarken-Lage LB 383 | Reference mark position LB 383 |
| C | | | = Referenzmarken-Lage LB 383C | Reference mark position LB 383C |
| S | | | = Beginn der Messlänge ML | Beginning of measuring length ML |
| W | | | = Anlageflächen | Mating surfaces |
| → | | | = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für Ausgangssignal gemäß Schnittstellenbeschreibung | Direction of scanning unit motion for output signals in accordance with interface description |
| ML | | | = Messlänge | Measuring length |

Original drawing		Scale		Format		ID number:	
1:1		A1		LB 383/383C N einteilig		C163726-20	
Dimensions in mm				LB 383/383C N monolithic		Change No.	
				Anschlussmaße / Mating Dimensions		C163726-20	
						Phase	
						Series	
						Tolerances as per ISO 8015	
						General Tolerances ISO 2768-1/2001-mH	
						±6mm±0.2	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 15016)							
Released		29.04.2026		Version / Revision / Sheet		Page	
HEIDENHAIN		DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH		D1329492-02 - A-01		1 of 1	
83301 Traunreut, Germany				Document number			