





- | | | | | |
|----|----|-----|---|---|
| I | II | III | = Montagemöglichkeiten | Mounting options |
| F | | | = Maschinenführung | Machine guideway |
| K | | | = Kundenseitige Anschlussmaße | Required mating dimensions |
| B | | | = Kabelanschluss beidseitig verwendbar | Cable connection usable at either end |
| T | | | = Spannschraube Maßband | Tensioning screw measuring tape |
| D | | | = Druckluftanschluss mit integrierter Drosse, beidseitig verwendbar | Compressed-air inlet with integradet throttle, usable at either end |
| R | | | = Referenzmarken-Lage LB 383 | Reference mark position LB 383 |
| C | | | = Referenzmarken-Lage LB 383C | Reference mark position LB 383C |
| S | | | = Beginn der Messlänge ML | Beginning of measuring length ML |
| W | | | = Anlageflächen | Mating surfaces |
| ➡ | | | = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für Ausgangssignal gemäß Schnittstellenbeschreibung | Direction of scanning unit motion for output signals in accordance with interface discription |
| ML | | | = Messlänge | Measuring length |