



312 653 A2
Schutzvermerk ISO 9006 beachten

- | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| (I) (II) (III) | = Montage-Möglichkeiten | Mounting option |
| F | = Maschinenführung | Machine guideway |
| | = justieren bzw. einstellen | adjust |
| * | = max. Änderung bei Betrieb | Max. change during operation |
| (R) | = Referenzmarken-Lage | Reference mark position |
| (S) | = Beginn der Messlänge ML | Beginning of measuring length ML |
| (A) | = Auslesemagnet für Limitschalter | Selector magnet for limit switch |
| (L) | = Maßbandlänge | Scale length |
| (M) | = Montagefläche für Abtastkopf | Mounting surface for scanning heat |

Freigabe-Nr.: 96654		Text: 3x Normangabe DIN 433 durch ISO 7092-3 ersetzt		353091	
Maße ohne Toleranzangabe +0,2		LIDA 479 / LIDA 489		Identnummer	
Anschlussmaße		HEIDENHAIN		DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH D-83292 Traunreut. Tel. (08669) 31-0	
Tolerierung nach DIN ISO 8015	Original Maßstab	Format	Erstellt	Verantwortlich	Freigegeben
	1:1	A2	Tonn 05.06.2009	A.Gruber 05.06.2009	Ahrendt 16.09.2011
Name			Version Revision Blatt Seite		
Datum			D 352718 -04-A-01		
Dokumentnummer					